



lift solutions
Overwint iedere hoogte!

RAIZER®

Zelfstandig en ergonomisch heffen

De RAIZER® hefstoel is een eenvoudige en veilige oplossing voor een persoon in een zittende of staande positie te brengen na een val. Het toestel is geschikt voor professioneel (ziekenhuizen, rusthuizen, brandweer,...) evenals particulier gebruik.

FEITEN

Dagelijks vallen er duizenden mensen. Door een fysieke beperking is niet iedereen in de mogelijkheid om op te staan zonder hulp. De nieuwe RAIZER® hefstoel is eenvoudig te monteren en kan op een ergonomische manier gebruikt worden door slechts één begeleider.




EENVOUDIG GEBRUIK

De begeleider kan met behulp van de RAIZER® met minimale lichamelijke inspanning de gevallen persoon naar een rechtstaande positie brengen. Het zitvlak van het toestel wordt onder de knieën van de gevallen persoon geschoven, waarna de poten en rugleuning in elkaar geklikt worden. Tijdens het heffen ondersteunt de begeleider het hoofd van de gevallen persoon.

De RAIZER® is licht en dus gemakkelijk te transporteren. Voor transport kan hij op een eenvoudige manier gedemonteerd worden.

Het toestel werkt op batterijen en kan met een afstandsbediening bediend worden.



VEILIGHEID BOVEN ALLES

Voor een gevallen persoon is het uiterst belangrijk een veilig gevoel te hebben tijdens het heffen. Ten alle tijden heeft de gevallen persoon tijdens het heffen contact met de vloer evenals fysiek contact en oogcontact met de assistent. Voor de assistent kan het heffen gebeuren zonder enige lichamelijke belasting.

De RAIZER® kan personen heffen tot 150kg. De beweging is vloeiend en het toestel is voorzien van een veiligheidsgordel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hefvermogen : 150kg
- Hef- en daaltijd : 20 – 30sec
- Gewicht : 13kg (2 draagtassen)
- Twee batterijladers : 12V 100-240V en 12V adapter voor in de wagen
- Accu : LiFePo4
- Liftcapaciteit volle batterij : 40 keer met max. hefvermogen en 100 keer met gemiddeld hefvermogen
- Geluidsniveau : <70 dB(A)
- Laadtijd batterij : max. 6 uren
- Min. laadtijd 1 transfer : 10 – 15min
- Normering : Machinerichtlijn 2006/42/EG
CE-markering

